

## FINITION ASPECT CUIR (Simple)

Sur support M.D.F



- 1 - Une couche de vernis isolant **ISOLANE (2110)** + **Durcisseur n°15**, légère sur le plat et plus conséquente sur les chants et les parties défoncées.
- 2 - Après environ 4 heures de séchage, égrenage au papier abrasif grain 320 partout, puis laine d'acier 000 sur les chants.
- 3 - Teinte à bois **SOLVACOLOR (2010)** appliquée à sec au pistolet, en voiles successifs (peu de produit et une grande quantité d'air 3,5 bars).
- 4 - Une couche de vernis de fond **POLISTYL (2060)**.
- 5 - Egrenage au papier abrasif grain 320 partout, puis laine d'acier 000 sur les chants.
- 6 - Appliquer une patine **OMBREX (2030)** à sec: "**chêne rustique**" ou "**chêne foncé**"  
Pour plus de relief.
- 7 - Une couche de vernis de finition **POLISTYL (206.)**.
- 8 - Possibilité d'appliquer une deuxième couche de vernis de finition **POLISTYL**, à très basse pression sous forme de petites gouttelettes pour obtenir un grain "cuir".

▶ Ne pas oublier l'ajout du **Durcisseur n°23** pour l'emploi de l'apprêt et de la laque polyuréthanes.